

**Garant****Zásobníkový vozík, Počet průhledných boxů: 55****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918610 55
GTIN	4062406098117
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Rám ze 4hranné ocelové trubky 60×40×2 mm. Nástavba z ocelového plechu s černou odkládací plochou z ABS plastu. **4 řídicí kolečka** (2 s brzdou, Ø 125 mm) s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách a 2 madla z materiálu Haptoprene® zajišťují dobrou stabilitu a bezpečnou manipulaci v dílně. **Průhledné boxy** ve 4 velikostech z transparentního **ABS plastu** pro skladování chráněné proti prachu. Odběr skladovaného zboží se provádí vyklopením průhledného boxu. Pro montážní účely lze boxy vyjmout a stohovat na sebe.

**Použití:**

K uložení/přípravě sypkého materiálu a drobných dílů.

**Osazení:**

Průhledné boxy pro přední stranu: 18 ks. 80×63×70 mm;

15 ks. 100×97×108 mm;

3 ks 175×140×160 mm

Průhledné boxy pro zadní stranu: 16 ks 128×128×133 mm;

3 ks 175×140×160 mm

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

## Technický popis

Šířka	880 mm
Hloubka	600 mm
Maximální nosnost	250 kg
Materiál koleček	polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
Šířka bez rukojetí	680 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Hmotnost	67 kg
Výška	1310 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Ø koleček	125 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Zásobníkový vozík

## Příslušenství

Madlo Barva BLACK	920135 BLACK
Říditelné kolečko Typ 1	920137 1
Říditelné kolečko Typ 2	920137 2
Madlo Barva BLUE	920135 BLUE