

Garant**Zásobníkový vozík, Počet průhledných boxů: 63****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918610 63
GTIN	4062406098124
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Rám ze 4hranné ocelové trubky 60×40×2 mm. Konstrukce z ocelového plechu s černou plastovou přihrádkou ABS. **4 řiditelná kolečka** (2 s parkovací brzdou, **125 mm Ø**) s polyuretanovým potahem běhounu, který nezanechává stopy, náboje s válečkovými ložisky a 2 rukojeti na posouvání z materiálu Haptoprene zajišťují dobrou stabilitu a bezpečnou manipulaci v dílenském prostoru. **Průhledné krabice** ve 4 velikostech z průhledného **ABS plastu** na prachotěsné skladování. Vyjmutí skladovaného zboží vyklopením průhledného boxu. K montážním účelům lze boxy vyjmout a poskládat jeden na druhý.

Použití:

K uložení/přípravě sypkého materiálu a drobných dílů.

Osazení:

Průhledné boxy pro přední stranu: 18 ks 80×63×70 mm;

15 ks 100×97×108 mm;

4 ks 128×128×133 mm;

3 ks 175×140×160 mm

Průhledné boxy pro zadní stranu: 20 ks 128×128×133 mm;

3 ks 175×140×160 mm

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Počet řiditelných koleček s brzdou	2
Počet řiditelných koleček bez brzdy	2
Šířka bez rukojetí	680 mm
Maximální nosnost	250 kg
Hloubka	600 mm
Výška	1520 mm
Materiál koleček	polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
Šířka	880 mm
Hmotnost	77 kg
Ø koleček	125 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Zásobníkový vozík

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/918610-63>