

Garant

Stojan na materiál (kladkový podvalek), Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919904 1
GTIN	4062406098131
Třída artiklu	91J

Popis

Provedení:

Stojan na materiál se stabilní konstrukcí na 5 nohách, s pozinkovanou ocelovou kladkou (Ø 50 mm) a plynulým nastavením výšky. Ocelová kladka se dá pomocí kontramatic spustit dolů, resp. zvednout o 25 mm přičemž je možné podle potřeby pracovat s bočním dorazem nebo bez něj.

Lakování:

Dvoubarevná (světle šedá RAL 7035, antracitová šedá RAL 7016), **práškově nanášený lak.**

Jiná lakování nejsou možná.

Výškový rozsah: 675 - 1050 mm

Šířka kladky: 400 mm

Nosnost: 200 kg

Hmotnost: 7,1 kg

Technický popis

Nosnost	200 kg
Výškový rozsah	675 - 1050 mm
Hmotnost	7,1 kg

Technický list

Šířka kladky	400 mm
Druh produktu	Stojan na materiál