

FLUKE.

Multimetr s termovizí, Typ: 279FC**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473325 279FC
GTIN	
Třída artiklu	47H

Popis**Provedení:**

Plně vybavený digitální multimetr **s integrovanou termovizní kamerou. Elektrické problémy je možné zjistit rychle a bezpečně a ušetřit si časově náročná měření a validace. Fluke Connect** propojí Váš měřicí přístroj přes bluetooth s Vaším smartphonem. Přenos a ukládání měření a obrázků. Prezentace trendů a kontrola procesů. Vytvoření a odeslání zpráv mailem. 3,5palcový barevný LCD displej pro nejsnadnější odečítání.

Norma:**IEC 61010; EN 61326-1****Rozsah dodávky:**

Včetně kleští na střídavý proud, měřících vedení, akumulátoru Li-Ion a nabíječky.

Technický popis

Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Kapacita	1 nF – 10 mF
Střídavé napětí AC	0,1 mV – 1000 V
Zkouška diod	ano

Frekvence	0,01 Hz – 999 kHz
Měření	TRUE RMS
Velikost detektoru	80×60 px
Kalibrování	Cena na poptávku
Tepelná citlivost	≤0,2 K
Zorné pole	36×27 mm
Rozsah displeje	6000
Kontrola průchodu	ano
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V
Odpor	0,1 Ω – 50 MΩ
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 mV – 1000 V
Teplota	-20 - 200 °C
Střídavý proud AC	0,1 mA – 2500 A
Přesnost	0,09 %
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Multimetr