

FLUKE.

Multimetr, Typ: 87V



Údaje o objednávce

Artikové číslo	473322 87V
GTIN	095969586733
Třída artiklu	47H

Popis

Provedení:

Ergonomický plastový kryt s integrovaným pouzdrem. Velký displej LCD pro snadné odečítání. Spolehlivá a jednoduchá manipulace – **varování při nesprávně připojených měřicích kabelech**. Precizní měření napětí a frekvence na motorových pohonech s frekvenčními měniči a jinými elektrickými přístroji, kde harmonické frekvence překrývají základní frekvenci. Vestavěný nízkofrekvenční filtr.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje s doplňkovými funkcemi pro širokou škálu aplikací s nejvyšší úrovní zabezpečení.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Rozsah dodávky:

Včetně baterie 081561 6LR61, měřicích vedení a snímatelných izolačních čepiček. Včetně teplotního snímače.

Technický popis

Displej s osvětlením pozadí	ano
-----------------------------	-----

Kontrola průchodu	ano
Střídavé napětí AC	0,1 mV – 1000 V
Frekvence	0,05 Hz – 200 kHz
Stejnoseměrné napětí DC	0,01 mV – 1000 V
Měření	TRUE RMS
Stejnoseměrný proud DC	0,1 µA – 10 A
Přesnost	0,05 %
Odpor	0,1 Ω – 50 MΩ
Teplota	-200 - 1090 °C
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Rozsah displeje	6000
Střídavý proud AC	0,1 µA – 10 A
Zkouška diod	ano
Kalibrování	I7
Kalibrování	I3
Kapacita	0,01 nF – 10 mF
Označení výrobce	87 V
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Multimetr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/473322-87V>