

**Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejů UV 80, Obsah: 0,25l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Třída artiklu	08J

Popis**Provedení:**

Nanáší se štětcem, sprejem, postřikovačem nebo mazacím zařízením.

Řezný olej pro nejvyšší nároky, omyvatelný vodou, viskozitu lze v závislosti na použití nastavit vodou.

Použití:

Univerzální pro **obrábění** (frézování, soustružení, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání) a vhodný k **tváření**. Bezpodmínečně potřebný při obrábění **nesnadno obrobitelných materiálů**, jako oceli odolné vůči korozi a vysoké teplotě, slitiny niklu, titanu a podobných materiálů. Ideální pro **barevné kovy**.

Též pro mazání minimálním množstvím, neboť neobsahuje minerální olej.

Technický popis

Teplota samovznícení	325 °C
Provedení	Postřikovač
Barva	nažloutlá
Kinematická viskozita	57 mm ² /s

Bod vzplanutí	> 180 °C
Skladovací teplota	5 - 40 °C
Tvar	kapalný
Obsah	0,25 l
Druh produktu	Řezný olej / brusný olej