



## Teplotní snímač typu K, Typ: MF



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	474120 MF
GTIN	4029547004414
Třída artiklu	47B

### Popis

#### Provedení:

Teplotní čidlo **s magnetem** pro měření povrchu na kovových plochách. Samodržící. Přídržná síla 10 N.

#### Upozornění:

Další snímače teploty na poptávku.

### Technický popis

Typ snímače	Magnetické čidlo
Zpoždění $t_{99}$	3 s
Rozsah měření	-50 – 400 °C
Mezní chyba	třída 2
Zdroj energie	Síťový provoz
Kalibrování	I7
Druh produktu	Teplotní čidlo

---

**Služby**

Kalibrování Tepelné čidlo s / bez zobrazovací jednotky Typ A

027520 A

Kalibrace DAkkS Tepelné čidlo s/bez zobrazovací jednotky Typ A

027540 A