

Garant**Zapichovací destička přímý břit, HU9310, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	275006 3
GTIN	4062406098353
Třída artiklu	21H

Popis**Provedení:**

S broušenými boky.

Použití:

Pro malé zapichovací Ø ve spojení s držákem destiček č. 274010–274026.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274010 – 274026. Vyvrťovací tyče č. 274170 – 274171.

Vhodné pro:

Pro malé zapichovací Ø ve spojení s držákem destiček č. 274010–274026.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,08 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Povlak	bez povlaku
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HU9310
Počet výměn/řezání	1

Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	380 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	360 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		