

Garant GRIDLINE

Přístavná skříň s křídlovými dvířky se zvýšenou hranou, 26×20G, Výška: 1025mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932110 1025
GTIN	4062406098292
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Skříň přístavná na nástroje 30×28G. S křídlovými dvířky, s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou.

S 3stranným zaobleným okrajem a rýhovanou gumovou rohoží.

Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016,

práškově nanášený lak. Korpuszásuvek a vytahovací police nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Upozornění:

Vhodné zásuvky 26×20G.

Technický popis

Šířka	750 mm
Hloubka	700 mm
Výška	1025 mm

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	65 kg
Užitná výška	850 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x20G
Druh produktu	Přístavná skříň ke stroji

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 3 stranách Rozměr v G 30X28	951970 30X28
Odkládací rohož z rýhované gumy Rozměr v G 30X28	951975 30X28