

Garant GRIDLINE

Přístavná skříň s křídlovými dvířky se zaobleným okrajem, se zásuvkami a výsuvným dnem, 26×20G, Výška: 1025mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932115 1025
GTIN	4062406098308
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Skříň přístavná na nástroje 30×28G. S křídlovými dvířky, s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou.

Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

S 3stranným zaobleným okrajem a rýhovanou gumovou rohoží.

Osázeno 2 × plně výsuvnými zásuvkami 26×20G s nosností 75 kg. 2 × výsuvná police s nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75,75

Počet výsuvných polic: 2

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016,

práškově nanášený lak. Korpuszásuvek a vytahovací police nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Upozornění:

Vhodné zásuvky 26×20G.

Technický popis

Užitná výška	850 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Hloubka	700 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	26
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Šířka	750 mm
Hmotnost	121 kg
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Výška	1025 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×20G
Druh produktu	Přístavná skříň ke stroji

Příslušenství

Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930633 75
Výsuvné dno 75 kg Vestavná výška 75 mm	930654 75
Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12

Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 3 stranách Rozměr v G 30X28

951970 30X28

Odkládací rohož z rýhované gumy Rozměr v G 30X28

951975 30X28