

Garant GRIDLINE

Skříň přístavná s posuvnými dvířky se zvýšenou hranou, 26×20G, Výška: 1025mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932130 1025
GTIN	4062406098612
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Skříň přístavná na nástroje 60×28G. S posuvnými dvířky a centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou. Uložení zásuvek 26×20G a výsuvných polic 26×20G v 25 mm rastru je možné na obou stranách. **Není zde pojistka pro jednotlivé vytažení.** S 3stranným zaobleným okrajem a rýhovanou gumovou rohoží.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné zásuvky pod č. 930633 a č. 930635, vhodné výsuvné police pod č. 930654 a č. 930656.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, posuvná dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podstavec č. 958080 – 958086 NENÍ vhodný.

Technický popis

Výška	1025 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Užitná výška	875 mm
Hmotnost	128 kg
Hloubka	700 mm

Hloubka v G	28
Šířka	1500 mm
Šířka v G	60
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x20G
Druh produktu	Přístavná skříň ke stroji

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 3 stranách Rozměr v G 60X28	951970 60X28
Odkládací rohož z rýhované gumy Rozměr v G 60X28	951975 60X28