

Garant**Dokončovací fréza, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 16/3mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 212534 16/3 |
| GTIN | 4062406098193 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis

Provedení:

Přesná dokončovací fréza pro **mimořádně účinné dokončování**. Kvůli přepracované geometrii Wiperu vhodná pro **vynikající povrchové jakosti v brusné kvalitě**. Je možná **extrémní úspora času** díky **velkému přeskoku řádků** a **velkému posuvu zubů**.

Použití:

Typický nástroj pro výrobu matric a forem.

Upozornění:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,0** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

| | |
|--|-------------|
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 23 mm |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Počet břitů Z | 3 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CPHX 0602.. |
| Ø břitu D_c | 16 mm |
| Upínací závit M | M8 |
| Ø D_1 h6 | 8,5 mm |
| Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ | 2,5 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Ø D ₂ | 13 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) |
| Provedení stopky | se závitem |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Dělení břitů | nestejně |
| Strategie obrábění | HPC |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |