

Garant**Dokončovací fréza, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 20/4mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212534 20/4
GTIN	4062406098209
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Přesná dokončovací fréza pro **mimořádně účinné dokončování**. Kvůli přepracované geometrii Wiperu vhodná pro **vynikající povrchové jakosti v brusné kvalitě**. Je možná **extrémní úspora času** díky **velkému přeskoku řádků** a **velkému posuvu zubů**.

Použití:

Typický nástroj pro výrobu matic a forem.

Upozornění:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,0** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Upínací závit M	M10
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	30 mm
Počet břitů Z	4
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ø D_1 h6	10,5 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	2,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CPHX 0602..
Ø D_2	18 mm

Vnitřní chlazení	ano
Ø břítu D _c	20 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza