

**Garant****Dokončovací fréza, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 42/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212538 42/5
GTIN	4062406098797
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Přesná dokončovací fréza pro **mimořádně účinné dokončování**. Kvůli přepracované geometrii Wiperu vhodná pro **vynikající povrchové jakosti** v **brusné kvalitě**. Je možná **extrémní úspora času** díky **velkému přeskoku řádků** a **velkému posuvu zubů**.

**Použití:**

Typický nástroj pro výrobu matric a forem.

**Upozornění:**

Momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Upínací závit M	M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CPHX 09T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Ø břitu D <sub>c</sub>	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	3 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	42 mm

Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza