

Garant**Dokončovací fréza, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212538 35/4
GTIN	4062406098780
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná dokončovací fréza pro **mimořádně účinné dokončování**. Kvůli přepracované geometrii Wiperu vhodná pro **vynikající povrchové jakosti** v **brusné kvalitě**. Je možná **extrémní úspora času** díky **velkému přeskoku řádků** a **velkému posuvu zubů**.

Použití:

Typický nástroj pro výrobu matic a forem.

Upozornění:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	3 mm
Upínací závit M	M16
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø břitu D _c	35 mm
Ø D ₂	29 mm
Celková délka L _{celk.}	42 mm
Vnitřní chlazení	ano
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)

Počet břitů Z	4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CPHX 09T3..
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza