

**Garant****Dokončovací fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 66/8mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	212542 66/8
GTIN	4062406098681
Třída artiklu	210

## Popis

### Provedení:

Přesná dokončovací fréza pro **mimořádně účinné dokončování**. Kvůli přepracované geometrii Wiperu vhodná pro **vynikající povrchové jakosti** v **brusné kvalitě**. Je možná **extrémní úspora času** díky **velkému přeskoku řádků** a **velkému posuvu zubů**.

### Použití:

Typický nástroj pro výrobu matric a forem.

### Upozornění:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

## Technický popis

Vnitřní chlazení	ano
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	3 mm
Ø břitu $D_c$	66 mm

Počet břitů Z	8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CPHX 09T3..
Upínací otvor Ø	27 mm
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza