

HW Pickardt

Ruční razidlo, Výška písma: 10mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085471 10
GTIN	4250191110392
Třída artiklu	08W

Popis**Provedení:**

Vysoce přesné razicí zařízení pro značení sledu čísel. Koncipované pro nejvyšší zatížení. S kolíkovou zarážkou. Všechny součásti chemicky poniklovány. Kolečka s 11 znaky = gravura 0 – 9 a mezer. Baleno v plastovém boxu. **Bezpečnostní rázová hlavice** snižuje nebezpečí úrazu a chrání plášť.

Použití:

K průběžnému číslování materiálů **s pevností do 1500 N/mm²**.

Upozornění:

Další provedení razidel, jako např. s automatickým přepínáním nebo s odlišnými výškami písma, lze dodat na poptávku.

Technický popis

Maximální pevnost materiálu raženého povrchu	1500 N/mm ²
Šířka otisku	35 mm
Výška písma	10 mm
Šířka kolečka = šířka znaku	6 mm

Počet míst	6
Druh produktu	Ruční razidlo