

HW Pickardt

Ruční razidlo, Výška písma: 5mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085471 5
GTIN	4250191110361
Třída artiklu	08W

Popis**Provedení:**

Vysoce přesné razicí zařízení pro značení sledu čísel. Koncipované pro nejvyšší zatížení. S kolíkovou zarážkou. Všechny součásti chemicky poniklovány. Kolečka s 11 znaky = gravura 0 – 9 a mezer. Baleno v plastovém boxu. **Bezpečnostní rázová hlavice** snižuje nebezpečí úrazu a chrání plášť.

Použití:

K průběžnému číslování materiálů **s pevností do 1500 N/mm²**.

Upozornění:

Další provedení razidel, jako např. s automatickým přepínáním nebo s odlišnými výškami písma, lze dodat na poptávku.

Technický popis

Výška písma	5 mm
Šířka otisku	30 mm
Šířka kolečka = šířka znaku	4 mm
Maximální pevnost materiálu raženého povrchu	1500 N/mm ²

Počet míst	8
Druh produktu	Ruční razidlo

Příslušenství

Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
------------------------	-------------