


Garant**CPHX 09T310 ER, HB4015, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212574 ST1400
GTIN	4062406099190
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

- **Vyměnitelné destičky s vylepšenou geometrií Wiper pro účinnější proces zpracování při výrobě matric a forem.**
- **Je možná extrémní úspora času díky velkému přeskoku řádků a velkému posuvu zubů.**
- **Vyměnitelné frézovací destičky s radiální a axiální geometrií Wiper.**

Obvodová házivost $\pm 0,020$ mm.

Doporučení:

U čistě rovinného frézování snížení Vc o 30 %.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro ae 0,2 mm.

L_{wa} představuje axiální délku Wiperu.

L_{wr} představuje radiální délku Wiperu.

Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Tloušťka destiček S: 3.97 mm

Technický popis

Typ	ST1400
-----	--------

Rohový rádius	1 mm
Tloušťka destiček S	3.97 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CPHX 09T310 ER
Typ	HB4015
Řezný materiál	TK
Délka Wiper axiální	1 mm
Délka Wiper radiální	2 mm
Poloměr břitu R ₁	1 mm
Posuv f _z v oceli < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování