

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 0810/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	9 mm
Celková délka L	100 mm
Délka hlavy L_1	22,4 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Šířka hrdla L_4	8,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	A0810H SDQCR/L07
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Středové přesazení L_3	6,4 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	12,5 mm
Velikost destiček	7 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500