

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 1216/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260341 1216/07
GTIN	4062406099152
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	150 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
ISO kód držáku	A1216M SDQCR/L07
Šířka hrdla L ₄	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	19,5 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Délka hlavy L ₁	39,5 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500