

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 1012/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	125 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L_3	9 mm
Upínací výška L_2	11 mm
ISO kód držáku	A1012K SDQCR/L07
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Šířka hrdla L_4	10,7 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	15,5 mm
Délka hlavy L_1	27,5 mm
Užitná hloubka T	4 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500