

**Garant****Držák na obrábění drážek standard Ø DS 16 mm, Od šířky drážky m: 5mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 290356 5      |
| GTIN           | 4062406099237 |
| Třída artiklu  | 29K           |

## Popis

### Pozor:

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

### Upozornění:

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

## Technický popis

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Ø stopky                           | 16 mm    |
| Ø minimálního předvrtání $D_{min}$ | 12,82 mm |
| Středové přesazení $L_3$           | 6,35 mm  |
| Užitná délka $L_1$                 | 46 mm    |
| Šroub                              | 290399 1 |
| Vhodné pro šířku drážky m          | 5 mm     |
| Ø držáku destiček $D_1$            | 12 mm    |
| Vnitřní chlazení                   | ano      |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Délka stopky L <sub>s</sub> | 40 mm  |
| Stopka                      | kombinovaná stopka                                 |
| Druh produktu               | Drážkový nástroj a nástroj<br>pro obrázení profilu |