

**Garant**

**Držák na obrábění drážek pro zařízení na obrábění drážek stopka WTO, Od šířky drážky m: 5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290352 5
GTIN	4062406099589
Třída artiklu	29K

**Popis****Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

**Technický popis**

Středové přesazení L <sub>3</sub>	6,35 mm
Vhodné pro šířku drážky m	5 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	37 mm

Ø stopky	16 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	12,82 mm
Šroub	290399 1
Ø držáku destiček $D_1$	12 mm
Vnitřní chlazení	ne
Délka stopky $L_s$	6 mm
Stopka	WTO
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu