

**Garant****Držák na obrábění drážek krátký Ø DS 20 mm, Od šířky drážky m: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290359 8
GTIN	4062406099473
Třída artiklu	29K

**Popis****Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	21,7 mm
Ø stopky	20 mm
Užitná délka $L_1$	48 mm
Šroub	290399 2
Vhodné pro šířku drážky m	8 mm
Středové přesazení $L_3$	11 mm
Ø držáku destiček $D_1$	20 mm
Vnitřní chlazení	ano

Délka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu