

Garant**Držák na obrábění drážek krátký Ø DS 20 mm, Od šířky drážky m: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290359 5
GTIN	4062406099459
Třída artiklu	29K

Popis**Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

Upozornění:

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	12,82 mm
Ø stopky	20 mm
Šroub	290399 1
Užitná délka L_1	33 mm
Vhodné pro šířku drážky m	5 mm
Středové přesazení L_3	6,35 mm
Ø držáku destiček D_1	12 mm
Vnitřní chlazení	ano

Délka stopky L _s	50 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu