

Garant

Držák na obrábění drážek pro zařízení na obrábění drážek stopka WTO, Od šířky drážky m: 10mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290352 10
GTIN	4062406099619
Třída artiklu	29K

Popis**Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

Upozornění:

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	27,37 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	27,73 mm
Užitná délka L_1	37 mm

Vhodné pro šířku drážky m	10; 12 mm
Šroub	290399 3
Středové přesazení L ₃	14 mm
Ø stopky	16 mm
Ø držáku destiček D ₁	25 mm
Vnitřní chlazení	ne
Délka stopky L _s	6 mm
Stopka	WTO
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu