

SONO  SWISS®**Ultrazvukový čisticí přístroj PRESET, Objem: 30l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082923 30
GTIN	2050001962720
Třída artiklu	04E

Popis**Provedení:**

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.

Pevné přístroje: PRESET – tažená ušlechtilá ocel, pro ukládání častých použití.

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čistěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.

Technický popis

Špičkový výkon ultrazvuku	1200 W
Objem čisticí nádoby	30 l
Délka čisticí nádoby	570 mm
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo	ne

Hmotnost	11,2 kg
Možnost rozšíření – odlučovač oleje	ne
Možnost rozšíření – sušicí modul	ne
Šířka přístroje	355 mm
Topný výkon	1200 W
Šířka čisticí nádoby	330 mm
Možnost rozšíření – vyplachovací modul	ne
Délka přístroje	570 mm
Výška přístroje	320 mm
Výška čisticí nádoby	200 mm
Jmenovité napětí	230 V
Šířka vkladacího koše	238 mm
Příkon	1500 W
Délka vkladacího koše	443 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovitá kapacita	20,6 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT1 Množství náplně l/ kg 2,5	082930 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT4 Množství náplně l/ kg 2,5	082934 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT1 Množství náplně l/ kg 10	082930 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT2 Množství náplně l/ kg 10	082932 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT5 Množství náplně l/ kg 10	082935 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT4 Množství náplně l/ kg 10	082934 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT2 Množství náplně l/ kg 2,5	082932 2,5
Vkládací koš INOX Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924 30	082926 30
Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg AK	082931 AK
Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 1	082931 1