

SWISS TOOLS

Soustružnický držák neutrální, HSK-T, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A: 6312-130HPmm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-------------------|
| Artikové číslo | 320065 6312-130HP |
| GTIN | 2050001773159 |
| Třída artiklu | 36D |

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. |
| Délka vyložení rozměr A | 130 mm |
| Náhradní díl | P01 |
| Velikost destiček | 12 |
| Ø stopky | 63 mm |
| Upnutí | HSK-T |
| Způsob použití | neutrální |
| Norma pro upínání | ISO 12164-3 |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Typ stopky | Kuželová dutá stopka |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05 | 320618 P05 |
| Lomená páka č. 4 Typ P06 | 320612 P06 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P01 | 320610 P01 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P02 | 320611 P02 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P06 | 320611 P06 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P06 | 320610 P06 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P01 | 320618 P01 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P04 | 320618 P04 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P05 | 320610 P05 |
| Lomená páka č. 4 Typ P05 | 320612 P05 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P02 | 320610 P02 |
| Kroužek trysky č. 5 Typ D07 | 320613 D07 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P05 | 320611 P05 |
| Upínací šroub č. 3 Typ P01 | 320611 P01 |
| Lomená páka č. 4 Typ P01 | 320612 P01 |
| Vysoce výkonná chladicí tryska (HP) Typ 63 | 320001 63 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P02 | 320618 P02 |
| Lomená páka č. 4 Typ P02 | 320612 P02 |
| Mezipoloha č. 1 Typ P04 | 320610 P04 |
| Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P06 | 320618 P06 |
| Lomená páka č. 4 Typ P04 | 320612 P04 |
| Upínací šroub č. 3 Typ D07 | 320611 D07 |
| Upínka č. 6 Typ D07 | 320614 D07 |