



## Nastavitelná výkyvná dosedací plocha rovná, vnější závit, Závit M: M8



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 370065 M8     |
| GTIN           | 2050001961907 |
| Třída artiklu  | 37K           |

### Popis

#### Provedení:

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

#### Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

#### Upozornění:

Lze kombinovat s výkyvným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

### Technický popis

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Délka límce L <sub>2</sub>         | 25 mm                   |
| Maximální zatížitelnost (statická) | 8 kN                    |
| Závit M                            | M8                      |
| Délka 1                            | 11,6 mm                 |
| VnějšíØ D <sub>1</sub>             | 5,8 mm                  |
| Rozměr klíče OK                    | 13 mm                   |
| Druh produktu                      | Vykyvna dosedací plocha |

