



Nastavitelná výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnější závit, Závit M: M12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370066 M12
GTIN	2050001961976
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s výkyvným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Délka 1	15,7 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	15 kN
Závit M	M12
Délka límce L ₂	35 mm
Vnější Ø D ₁	8,6 mm
Rozměr klíče OK	17 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha

