



Nastavitelná výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnější závit, Závit M: M20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370066 M20
GTIN	2050001961990
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s výkyvným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Maximální zatížitelnost (statická)	90 kN
Závit M	M20
Délka límce L ₂	50 mm
Délka 1	27,3 mm
VnějšíØ D ₁	20 mm
Rozměr klíče OK	30 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedaci plocha

