




Nastavitelná výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnější závit, Závit M: M16



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 370066 M16 |
| GTIN | 2050001961983 |
| Třída artiklu | 37K |

Popis

Provedení:

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s výkyvným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Vnější $\varnothing D_1$ | 10,5 mm |
| Délka límce L_2 | 40 mm |
| Maximální zatížitelnost (statická) | 25 kN |
| Závit M | M16 |
| Délka 1 | 20,7 mm |
| Rozměr klíče OK | 24 mm |
| Druh produktu | Vykyvna dosedací plocha |

