



Nastavitelná výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnější závit, Závit M: M8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370066 M8
GTIN	2050001961952
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s výkyvným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Délka 1	11,6 mm
VnějšíØ D ₁	5,8 mm
Délka límce L ₂	25 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	8 kN
Závit M	M8
Rozměr klíče OK	13 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedaci plocha

