



Upínací háky broušené M12, Typ: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370073 7
GTIN	2050001962003
Třída artiklu	37K

Popis

Použití:

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.
Pro větší upínací síly a větší stabilitu.

Technický popis

Maximální utahovací moment	58,8 Nm
Typ	7
Výška H ₂	27 mm
H ₁	39 mm
Délka l	40 mm
F _{max.}	22,6 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Druh produktu	Upínací háky

