



## Upínací háky broušené M12, Typ: 9



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370073 9
GTIN	2050001962027
Třída artiklu	37K

### Popis

#### Použití:

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.  
Pro větší upínací síly a větší stabilitu.

### Technický popis

Typ	9
Výška $H_2$	29 mm
Délka 1	60 mm
$H_1$	39 mm
Maximální utahovací moment	45,1 Nm
$F_{max.}$	15,2 kN
$\varnothing D_{h7}$	25 mm
Druh produktu	Upínací háky

