



Upínací háky broušené M16, Typ: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370074 8
GTIN	2050001962034
Třída artiklu	37K

Popis

Použití:

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.
Pro větší upínací síly a větší stabilitu.

Technický popis

Výška H_2	36 mm
H_1	75 mm
Délka 1	50 mm
Maximální utahovací moment	147 Nm
$F_{max.}$	38 kN
Typ	8
$\varnothing D_{h7}$	32 mm
Druh produktu	Upínací háky

