

**Tvarový upínač, L × B1: 80X32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370089 80X32
GTIN	2050001962102
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

- Je možné upnutí 2 obrobků.
- Maximální upínací rozsah 0,5 mm.

Materiál:

Upínací klíny ze zušlechtěné oceli.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího kroužku pro obrábění.

Technický popis

Výška H	42 mm
Upínací síla	2,5 kN
Šířka B	50 mm
Ø D ₂	7,7 mm
Maximální utahovací moment	14 Nm
Maximální hloubka obrábění T	10 mm
Druh produktu	Klínový upínač

