



Upínací háky broušené M12, Typ: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370073 8
GTIN	2050001962010
Třída artiklu	37K

Popis

Použití:

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.
Pro větší upínací síly a větší stabilitu.

Technický popis

Maximální utahovací moment	49 Nm
Délka 1	50 mm
Výška H ₂	29 mm
Typ	8
H ₁	39 mm
F _{max.}	18,5 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Druh produktu	Upínací háky

