


Garant**Adaptér frézovací hlava / upínací kleština ER, Ø trnu d1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301113 16
GTIN	4062406099022
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Otvor, dosedací plocha nákržku a sedlo kleštiny ER broušené a vnější korpus přesoustružen natvrdo pro ideální obvodovou házivost a vyvážení. Pro pokud možno co nejkratší vyložení s uvnitř uloženou upínací maticí (volitelně lze použít s těsnicí podložkou). Provrtaný upínací šroub pro vnitřní chlazení.

Použití:

Velmi flexibilní a ekonomicky výhodné řešení, z libovolného upínacího trnu pro frézovací hlavy se vytvoří upnutí pro kleštiny.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER (ležící uvnitř), upínací šroub.

Zvláštní příslušenství:

Těsnicí podložky č. 309630; 309635.

Upozornění:

Vhodná upínací matice č. 309621.

Technický popis

Celková délka L	78 mm
Vnější Ø D	38 mm
Pro kleštiny ER	25
Norma	DIN 6357
Obvodová házivost	≤ 3 µm

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák kleštin

Příslušenství

Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 15 mm	309630 15
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 9 mm	309630 9
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 5 mm	309630 5
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 8 mm	309630 8
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 7 mm	309630 7
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d SATZ mm	309630 SATZ
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 16 mm	309630 16
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 13 mm	309630 13
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 6 mm	309630 6
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 14 mm	309630 14
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 10 mm	309630 10
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 11 mm	309630 11
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 12 mm	309630 12
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 3 mm	309630 3
Těsnicí podložka pro upínací matice ER Upínací Ø d 4 mm	309630 4