

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultrazvukový čisticí přístroj DURA-S, Objem: 140l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082925 140
GTIN	2050002003521
Třída artiklu	04E

**Popis****Provedení:**

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.

Stacionární přístroj: DURA-S – multifrekvenční přístroj z ušlechtilé oceli Duplex, generátor s regulátorem výkonu & odolný proti zkratu

**Použití:**

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čistěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čistěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

**Rozsah dodávky:**

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

**Upozornění:**

Další velikosti a provedení na poptávku.

Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.

Délka přístroje: 700 mm

Šířka přístroje: 750 mm

Výška přístroje: 800 mm

Délka vkladacího koše: 530 mm

Šířka vkladacího koše: 450 mm

Výška čisticí nádoby: 550 mm

## Technický popis

Šířka přístroje	750 mm
Objem čisticí nádoby	140 l
Špičkový výkon ultrazvuku	2400 W
Možnost rozšíření – odlučovač oleje	ne
Šířka čisticí nádoby	500 mm
Délka přístroje	700 mm
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo	ne
Možnost rozšíření – sušicí modul	ne
Hmotnost	80 kg
Možnost rozšíření – vyplachovací modul	ne
Výška přístroje	800 mm
Výška čisticí nádoby	550 mm
Délka čisticí nádoby	650 mm
Topný výkon	7500 W
Délka vkladacího koše	530 mm
Šířka vkladacího koše	450 mm
Příkon	8840 W
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitá kapacita	142 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

## Příslušenství

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T9 Množství náplně l/  
kg 2,5

082939 2,5

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T4 Množství náplně l/ kg 10	082934 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T3 Množství náplně l/ kg 0,85	082933 0,85
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T5 Množství náplně l/ kg 2,5	082935 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T8 Množství náplně l/ kg 10	082938 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T1	082930 T1
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T3	082930 T3
Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg AK	082931 AK
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T5 Množství náplně l/ kg 10	082935 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T6 Množství náplně l/ kg 2,5	082936 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T4 Množství náplně l/ kg 2,5	082934 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T9 Množství náplně l/ kg 10	082939 10
Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 1	082931 1
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T2	082930 T2
Vkládací koš INOX Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924 140	082926 140
Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 25	082931 25
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T6	082930 T6
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg 2,5	082930 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T8 Množství náplně l/ kg 2,5	082938 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T3 Množství náplně l/ kg 25	082933 25

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T2 Množství náplně l/ kg 10	082932 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T6 Množství náplně l/ kg 10	082936 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T7 Množství náplně l/ kg 10	082937 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T4	082930 T4
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T7 Množství náplně l/ kg 2,5	082937 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg 10	082930 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T5	082930 T5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T2 Množství náplně l/ kg 2,5	082932 2,5