

SONO  SWISS[®]**Ultrazvukový čisticí přístroj DURA-S, Objem: 220l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo

082925 220

GTIN

Třída artiklu

04E

Popis**Provedení:**

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.

Stacionární přístroj: DURA-S – multifrekvenční přístroj z ušlechtilé oceli Duplex, generátor s regulátorem výkonu & odolný proti zkratu

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čistěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čistěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.

Délka přístroje: 800 mm

Šířka přístroje: 900 mm

Výška přístroje: 800 mm

Délka vkladacího koše: 630 mm

Šířka vkladacího koše: 600 mm

Výška čisticí nádoby: 550 mm

Technický popis

Hmotnost	110 kg
Možnost rozšíření – odlučovač oleje	ne
Špičkový výkon ultrazvuku	3600 W
Možnost rozšíření – sušicí modul	ne
Šířka přístroje	900 mm
Šířka čisticí nádoby	650 mm
Výška čisticí nádoby	550 mm
Topný výkon	10000 W
Objem čisticí nádoby	220 l
Možnost rozšíření – vyplachovací modul	ne
Délka čisticí nádoby	750 mm
Výška přístroje	800 mm
Délka přístroje	800 mm
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo	ne
Délka vkladacího koše	630 mm
Příkon	11940 W
Šířka vkladacího koše	600 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitá kapacita	220 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T8 Množství náplně l/
kg 2,5

082938 2,5

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T7 Množství náplně l/ kg 2,5	082937 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T1	082930 T1
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T6 Množství náplně l/ kg 2,5	082936 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T3	082930 T3
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T9 Množství náplně l/ kg 2,5	082939 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T3 Množství náplně l/ kg 25	082933 25
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T6	082930 T6
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg T4	082930 T4
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T3 Množství náplně l/ kg 0,85	082933 0,85
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T2 Množství náplně l/ kg 10	082932 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T4 Množství náplně l/ kg 2,5	082934 2,5
Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg AK	082931 AK
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T9 Množství náplně l/ kg 10	082939 10
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T5 Množství náplně l/ kg 2,5	082935 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T8 Množství náplně l/ kg 10	082938 10
Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 25	082931 25
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg 2,5	082930 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/ kg 10	082930 10
	082936 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T6 Množství náplně l/
kg 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T5 Množství náplně l/
kg 10

082935 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T2 Množství náplně l/
kg 2,5

082932 2,5

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T4 Množství náplně l/
kg 10

082934 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T7 Množství náplně l/
kg 10

082937 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/
kg T2

082930 T2

Vkládací koš INOX Velikost vhodná pro č. 082922 /
082923 / 082924 220

082926 220

Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 1

082931 1

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1 Množství náplně l/
kg T5

082930 T5