

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	18 mm
Délka hlavy L_1	20,5 mm
Celková délka L	250 mm
ISO kód držáku	E20S SVUBR/L 11
Středové přesazení L_3	13 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč