

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	E20S SVUBR/L 11
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Celková délka L	250 mm
Upínací výška $L_2$	18 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení $L_3$	13 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	25 mm
Délka hlavy $L_1$	20,5 mm
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč