

Garant**Vyvrtačací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261119 25/11 |
| GTIN | 4062406099855 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 |
| Upínací výška L_2 | 23 mm |
| Středové přesazení L_3 | 17 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1103.. |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 31,5 mm |
| Velikost destiček | 11 mm |
| ISO kód držáku | E25S SVUBR/L 11 |
| Délka hlavy L_1 | 23 mm |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň |
| Celková délka L | 250 mm |
| Ø stopky D_s | 25 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | levý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 8xD |
| Řezný materiál | TK |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |

Druh produktu

vyvrtávací tyč