

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	93 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	200 mm
ISO kód držáku	E16R SVUBR/L 11
Délka hlavy L ₁	16,5 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	21 mm
Velikost destiček	11 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč