

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	23 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Středové přesazení L ₃	17 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Celková délka L	250 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D _{min}	31,5 mm
ISO kód držáku	E25S SVUBR/L 11
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč