

Garant

Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 40 A = 100, Ø upnutí D1: 6mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302606 6
GTIN	4062406099862
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. **S uzavíratelnými chladícími tryskami.**

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Náhradní upínací šroub č. 309900	6
Vnější Ø D	25 mm
Upínací Ø D ₁	6 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Upnutí	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Hurco 90° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Hurco 45° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 6 mm	309900 6