

**Garant****Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 50 A = 100, Ø upnutí D1: 14mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302655 14     |
| GTIN           | 4062406100186 |
| Třída artiklu  | 31A           |

## Popis

### Provedení:

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **S uzavíratelnými chlazenými tryskami.**

### Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

### Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

## Technický popis

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Vnější Ø D                       | 44 mm         |
| Upínací Ø D <sub>1</sub>         | 14 mm         |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12            |
| Délka vyložení rozměr A          | 100 mm        |
| Upnutí                           | BT 50 A = 100 |
| Norma                            | DIN 6359      |
| Norma pro upínání                | ISO 7388-2    |
| Norma pro upínání                | JIS B6339     |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tvar                            | ADB                               |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost               | ≤ 3 μm                            |
| Strategie obrábění              | HPC                               |
| Druh produktu                   | Upínací trn                       |

## Příslušenství

|  |           |
|--|-----------|
| Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50                         | 308830 50 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50   | 308760 50 |
| Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50   | 308785 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50 | 308820 50 |
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50   | 308795 50 |
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50   | 308790 50 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50   | 308765 50 |
| Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12 mm   | 309900 12 |