

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Středové přesazení L <sub>3</sub>	2 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Upínací výška L <sub>2</sub>	15 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	E16R SVJCR/L11
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	9,5 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Délka hlavy L <sub>1</sub>	31,4 mm
Celková délka L	200 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	22 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč